


**CCGT 09T300, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260075 SP4019
GTIN	2050001938909
Artikelklasse	28D

**Beskrivelse**

CCGT 09T300 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 62

Skæredybde  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 30 - 440 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	62
Tilspænding $f$	0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Primær anvendelse	UNI
Skæredybde $a_p$	0,15 - 3 mm
Type	SP4019
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 09T300
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning