

**Garant****CC.T 09T302, Type: HU7310**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260148 HU7310
GTIN	4045197667908
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Primær anvendelse	N
Spånbrøder	AM
Tilspænding $f$	0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 09T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning