

**Garant****ZDHT 150508FR-F10 DLC-belagt, HB7805, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211765 ALU
GTIN	4067263107088
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Periferislebne vendeskærplatter til præcis positionering i holderværktøjet. Effektivt substrat af meget fine korn af den nyeste generation skæremateriale. Optimeret skærekantspræparering til anvendelse i let bearbejdelige materialer.

**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7805
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,1 - 0,25 mm
Type	ALU
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærplatte	ZDHT 150508FR-F10
Type	HB7805
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	5,56 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	2000 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	2000 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	1400 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		