

**Garant****CC.T 09T302, Type: HB7310**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260148 HB7310
GTIN	4045197667885
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Spånryder	AM
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	N
Hjørneradius	0,2 mm
Type	HB7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 09T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning