

Garant**CC.T 060204, Type: HB7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260142 HB7310
GTIN	4045197667786
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Spånryder	AM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	N
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Type	HB7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning