

**KOMET KUB Centron® borekrone, Ø DC m7: 44mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236650 44
GTIN	4047109025752
Artikelklasse	24L

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Processikker til 8 (9)×D.**
- **Centrering med centreringsspids og føringsdele.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Ø føringsdelene er afstemt efter vendeskærsplatte med 0,4 mm hjørneradier. Ved gennemgangsboringer kan føringsdelens Ø tilpasses med underlægningsfolie.**

Anvendelse:

- **Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.**
- **Med centrerspids nr. 236655 – 236657.**
- **Med vendeskærsplatte nr. 236740 – 237080.**

Passer til:

Basisenhed nr. 236652 – 236654.

Leveringsomfang:

Borekrone inklusive føringsdele (reserveføringsdele nr. 236658).

Kan indstilles fra Ø 65 mm med vendeskærsplatteindsatser (vendeskærsplatteindsats udvendig +1 mm i Ø).

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	239655 8IP2 (1,3 Nm)
---------------------	----------------------

ISO-kode, vendeskærspalte	WOEX 05T304
Basisenheds- størrelse	40
Antal skær Z	1
Skrue til basisenhed	239655 20IP1
Centrerspids-størrelse	40
Serie	KUB Centron®
Nominel Ø D	44
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP2	239655 8IP2
KOMET® basisenhed Ø DC 40 mm	236654 40
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
KOMET® basisenhed Ø DC 40 mm	236652 40
KOMET® basisenhed Ø DC 40 mm	236653 40
KOMET KUB Centron® centrerspids hårdmetal Type 40	236657 40
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP1	239655 20IP1
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239655 20IP
KOMET KUB Centron® centrerspids HSS Type 40	236655 40
KOMET KUB Centron® centrerspids HSS Type 40	236656 40