


Garant**CC.T 060202, Type: HU7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260140 HU7310
GTIN	4045197667663
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Primær anvendelse	N
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Spånbryder	AM
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning