

**KOMET KUB Trigon® vendeplatte-korthulsbor ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 24mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236635 24     |
| GTIN                | 4047109099609 |
| Artikelklasse       | 24P           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Speciel fremstillingsproces til ekstremt store spånrum med meget høj grad af stabilitet.**
- **Specifik vendeskærsplattegeometri til gratfrie borer og præcis målnøjagtighed (normalt  $\pm 0,1$  mm).**
- **Indvendig køling direkte på skærene (gennemtænktgeometri ideel til smøring med minimal mængde).**
- **3 – 10 bar kølemiddeltryk er tilstrækkeligt.**
- **Til stående og roterende brug.**
- **Akseforskudt boring: Ø-afhængig op til 1,5 mm.**

**Anvendelse:**

Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

**Bemærk:**

- **Bemærk! Når boret kommer igennem, falder der en skive af. Fare for ulykker ved roterende emner! Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.**
- **På forespørgsel – venstreskærende; – 2×D, – andre Ø; – specialudførelser – torsionsvibrationsdæmper til ABS af hensyn til bearbejdning med lave vibrationer, ved maksimal standtid og minimalt støjniveau.**

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Vendeplatteskruesæt        | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 040304 18-...   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>             | 50 mm               |
| Antal skær Z                            | 1                   |
| Opnåelig maks. Ø gennem udstyring       | 25 mm               |
| Nyttelængde L <sub>1</sub>              | 72 mm               |
| Serie                                   | KUB Trigon®         |
| Nominel Ø D                             | 24                  |
| Maks. justeringsgrænse V <sub>max</sub> | 0,5 mm              |
| Udhængslængde L <sub>A</sub>            | 107 mm              |
| Boreddybde for vendeplattebor op til    | 3×D                 |
| Skaft                                   | ABS                 |
| Boranvendelse                           | Centrerboring       |
| Boranvendelse                           | Betinget tværboring |
| Boranvendelse                           | Skrå forboring      |
| Boranvendelse                           | Betinget tværboring |
| Boranvendelse                           | Fordybning          |
| Boranvendelse                           | Skrå udgang         |
| Boranvendelse                           | Konveks             |
| Indvendig køling                        | ja                  |
| Produkttype                             | Vendeplattebor      |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2                        | 239652 6IP2 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP | 674252 6IP  |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm       | 211750 1,0  |