

**Skrubslibeskive Cubitron™ 3, Skive-Ø × skivebredde: 125X7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	560445 125X7
GTIN	4064035078829
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Revideret præcisionsformet Cubitron™ II-korn med **forbedret mikrokrystallinsk struktur giver en forbedret ydeevne, performance og bæredygtighed**. Sammenlignet med Cubitron™ II, med op til 14 % højere spåntagningshastighed og 2× højere materialefjernelse.

Grovslibningsskive med innovative **Cubitron™ 3 præcisionsformede keramiske korn til INOX og Stahl**. Meget høj slibeydelse og maksimal standtid. Lavt slibetryk, der gør arbejdet mindre trættende.

**Anvendelse:**

Til bearbejdning af krævende slibeopgaver, som f.eks. bearbejdning af svejsesømme. Velegnet til brug på INOX, stål og luftfartslegeringer.

**Specifikation:**

A36R-BF

**Teknisk beskrivelse**

Formbeskrivelse	forkrøppet
Skive-Ø	125 mm

Skivebredde	7 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Slibemiddel	Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Specifikation	A36R-BF
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Træ
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		