

3M**Skrubslibeskive Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, Skive-Ø × skivebredde:
178X4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	560446 178X4
GTIN	4064035079116
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Grovslibnings-skive med innovative **Cubitron™ 3 præcisionsformede keramiske korn til INOX og Stahl**. Meget høj slibeydelse og maksimal standtid. Lavt slibetryk, der gør arbejdet mindre trættende.

Revideret præcisionsformet Cubitron™ II-korn med **forbedret mikrokrySTALLINSK struktur giver en forbedret ydeevne, performance og bæredygtighed**. Sammenlignet med Cubitron™ II, med op til 5 % højere skærehastighed og roligere slibning.

Anvendelse:

Kan bruges både som grovslibnings-skive og som skæreskive, hvilket gør den ideel til skæring, slibning og fugning. Velegnet til brug på INOX og stål.

Specifikation:

A36R-BF

Teknisk beskrivelse

Skivebredde	4,2 mm
Skive-Ø	178 mm

Formbeskrivelse	lige
Til materialetykkelse	12,6 - 21 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Specifikation	A36R-BF
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Træ
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		