



Kombinationsstige MultiMaster 5, Antal trin: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966101 5
GTIN	4003866403318
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Én stige, 5 muligheder: Trappestige, stige til trapper, enkeltstige, Off-Set-tilstand, enkeltstige og udkørt enkeltstige.

Enkel og hurtig skift mellem tilstandene ved hjælp af enhåndsbetjening og finjustérbar støttedel med 35 mm intervaller.

Vanger af eloxeret aluminium, trin med 80 mm dybde med Safer Step Technology. Nettet trin-stiver-forbindelse. Ergonomisk transport takket være 2 hjul på stigedelen. Specielt formet top med håndtag. Toppen kan anvendes på indvendige og udvendige hjørner samt på master, hvilket øger fleksibiliteten og alsidigheden. Top med magnetisk rum til smådele samt 2 clipholdere og central udsparring til akku-skruemaskiner eller lignende værktøj.

Norm:

DIN EN 131-4.

Teknisk beskrivelse

Sprosse-/trindybde	80 mm
Bredde, sammenklappet	0,64 m

Antal trin	5
Vægt	11,4 kg
Norm	DIN EN 131-4.
Længde, sammenklappet	1,83 m
Stigelængde som wienerstige	1,83 m
Trappestige, arbejdsøjde ca.	3,15 m
Stigelængde, kørt ud	2,88 m
Dybde, sammenklappet	0,23 m
Opbevaringsbakke tilgængelig	ja
med hjul	ja
Serie	MultiMaster
Enkeltstige, arbejdsøjde ca.	3,7 m
Trin, udførelse	Trin
Materiale	Aluminium
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Universalstige