

Garant**CC.T 09T302, Type: CB7010**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T302 CB7010 Type: CB7010

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 240 m/min
Sekundær anvendelse	M
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	70 - 180 m/min

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	SM
Type	CB7010
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning