

**DNMG 150608, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250797 CA6525
GTIN	4960664471744
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150608 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: MS

Skæredybde a_p : 0,7 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,35 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Spånbryder	MS
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,7 - 4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	CA6525

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning