

**KOMET KUB Centron® borekrone, Ø DC m7: 37mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236650 37
GTIN	4047109025691
Artikelklasse	24L

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Processikker til 8 (9)×D.**
- **Centrering med centreringsspids og føringsdele.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Ø føringsdelene er afstemt efter vendeskærsplatte med 0,4 mm hjørneradier. Ved gennemgangsboringer kan føringsdelens Ø tilpasses med underlægningsfolie.**

Anvendelse:

- **Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.**
- **Med centrerspids nr. 236655 – 236657.**
- **Med vendeskærsplatte nr. 236740 – 237080.**

Passer til:

Basisenhed nr. 236652 – 236654.

Leveringsomfang:

Borekrone inklusive føringsdele (reserveføringsdele nr. 236658).

Kan indstilles fra Ø 65 mm med vendeskærsplatteindsatser (vendeskærsplatteindsats udvendig +1 mm i Ø).

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	239655 8IP2 (1,3 Nm)
---------------------	----------------------

Antal skær Z	1
Centrerspids-størrelse	26
ISO-kode, vendeskærspalte	WOEX 05T304
Skrue til basisenhed	239655 15IP1
Basisenheds- størrelse	33
Serie	KUB Centron®
Nominel Ø D	37
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendepaltebor

Tilbehør

KOMET KUB Centron® centrerspids hårdmetal Type 26	236657 26
KOMET® basisenhed Ø DC 33 mm	236653 33
KOMET KUB Centron® centrerspids HSS Type 26	236656 26
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP	239655 15IP
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
KOMET® basisenhed Ø DC 33 mm	236652 33
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP2	239655 8IP2
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET KUB Centron® centrerspids HSS Type 26	236655 26
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP1	239655 15IP1
KOMET® basisenhed Ø DC 33 mm	236654 33