


**DNMG 150604, Type: KW10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250796 KW10
GTIN	4960664224371
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150604 KW10 Type: KW10

Spånbryder: AH

Skæredybde a_p : 0,8 - 3,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,35 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 400 m/min
Spånbryder	AH
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,8 - 3,5 mm
Type	KW10

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning