

HEDI

Kabelopruller, Type: 15N



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081194 15N
GTIN	4003644016990
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Kabelopruller med **ført automatisk udtræk og oprulning, flere stop pr. omdrejning**. Yderst robust, lukket **kunststofhus**. Termisk **overbelastningssikring**, robust H07RN-F neopren-kabel med koblingstilslutning.

Nem væg- og loftsmontage med **150° drejeområde**.

Anvendelse:

Forbedret ergonomi takket være trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

Bemærk:

Fjederdrevet slangeopruller se nr. 080066 til 080079.

Teknisk beskrivelse

Kabelklasse	H07RN-F
Type	15N
Materiale, kabel	Neopren
Kabellængde	15 m
Bredde	185 mm
Længde	325 mm

Kabelopbygning	3G1,5
Nominel effekt, rullet ud	2000 (16 A) W
Højde	275 mm
Husmateriale	Kunststof
Nominel spænding	250 V
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	F
Produkttype	Kabelopruller