

**KOMET KUB Centron® borekrone, Ø DC m7: 38mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236650 38
GTIN	4047109025707
Artikelklasse	24L

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Processikker til 8 (9)×D.**
- **Centrering med centreringsspids og føringsdele.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Ø føringsdelene er afstemt efter vendeskærsplade med 0,4 mm hjørneradier. Ved gennemgangsboringer kan føringsdelens Ø tilpasses med underlægningsfolie.**

Anvendelse:

- **Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.**
- **Med centrerspids nr. 236655 – 236657.**
- **Med vendeskærsplade nr. 236740 – 237080.**

Passer til:

Basisenhed nr. 236652 – 236654.

Leveringsomfang:

Borekrone inklusive føringsdele (reserveføringsdele nr. 236658).

Kan indstilles fra Ø 65 mm med vendeskærspladeindsatser (vendeskærspladeindsats udvendig +1 mm i Ø).

Teknisk beskrivelse

Centerspids-størrelse	26
-----------------------	----

Vendeplatteskruesæt	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 05T304
Basisenheds- størrelse	33
Skrue til basisenhed	239655 15IP1
Serie	KUB Centron®
Nominel Ø D	38
til tomme-Ø	1 1/2 tommer
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP1	239655 15IP1
KOMET KUB Centron® centrerspids HSS Type 26	236655 26
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP	239655 15IP
KOMET KUB Centron® centrerspids hårdmetal Type 26	236657 26
KOMET® basisenhed Ø DC 33 mm	236652 33
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP2	239655 8IP2
KOMET KUB Centron® centrerspids HSS Type 26	236656 26
KOMET® basisenhed Ø DC 33 mm	236653 33
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP

KOMET® basisenhed Ø DC 33 mm

236654 33