

**KOMET KUB Centron® borekrone, Ø DC m7: 48mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236650 48 |
| GTIN | 4047109081611 |
| Artikelklasse | 24L |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Processikker til 8 (9)×D.**
- **Centrering med centreringsspids og føringsdele.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Ø føringsdelene er afstemt efter vendeskærsplatte med 0,4 mm hjørneradier. Ved gennemgangsboringer kan føringsdelens Ø tilpasses med underlægningsfolie.**

Anvendelse:

- **Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.**
- **Med centrerspids nr. 236655 – 236657.**
- **Med vendeskærsplatte nr. 236740 – 237080.**

Passer til:

Basisenhed nr. 236652 – 236654.

Leveringsomfang:

Borekrone inklusive føringsdele (reserveføringsdele nr. 236658).

Kan indstilles fra Ø 65 mm med vendeskærsplatteindsatser (vendeskærsplatteindsats udvendig +1 mm i Ø).

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 06T304 |
|----------------------------|-------------|

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Vendeplatteskruesæt | 239655 10IP (2,8 Nm) |
| Centrerspids-størrelse | 46 |
| Skrue til basisenhed | 239655 20IP |
| Antal skær Z | 1 |
| Basisenheds- størrelse | 46 |
| Serie | KUB Centron® |
| Nominel Ø D | 48 |
| Boranvendelse | Centrerboring |
| Boranvendelse | Betinget tværboring |
| Boranvendelse | Betinget skrå udgang |
| Boranvendelse | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|---|--------------|
| KOMET® basisenhed Ø DC 46 mm | 236652 46 |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| KOMET® basisenhed Ø DC 46 mm | 236653 46 |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP | 239655 20IP |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 10IP | 239655 10IP |
| KOMET KUB Centron® centrerspids HSS Type 46 | 236656 46 |
| KOMET KUB Centron® centrerspids hårdmetal Type 46 | 236657 46 |
| KOMET® basisenhed Ø DC 46 mm | 236654 46 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP | 674252 10IP |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP2 | 239655 20IP2 |
| KOMET KUB Centron® centrerspids HSS Type 46 | 236655 46 |