

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBGT, HB7310, Størrelse / antal:
160404/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2682 160404/30
GTIN	4067263107743
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	261232 HB7310
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Skæredybde a_p	0,25 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VB.T 160404 Type HB7310

261232 HB7310