



## Skabe med hængslede låger, sæt med massive hængslede metallåger, Antal skabe: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949502 2
GTIN	4067263107781
Artikelklasse	90N

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Korpus og låger af pladestål, mulighed for montering af hylder i intervaller på 40 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med skydegreb med **stiftcylinderlås**. Nærmere oplysninger om låsemuligheder, se nr. 950050 – 950060.

Med massive metalfløjdøre.

#### Leveringsomfang:

2x nr. 949501 str. 2000.

#### Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

#### Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

### Teknisk beskrivelse

Bredde	1000 mm
Vægt	69 kg
Dybde	400 mm

## Datablad

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Greb, placering	midte
Højde	2000 mm
Nytte højde	1840 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Antal hylder	4
Materialetykkelse	0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	60 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	500 kg
Døråbningsvinkel	225 grader
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Mappeskab

### Tilbehør

Ekstra hylde Type 1000	949514 1000
------------------------	-------------