

**Skab med hængslede låger med hylder, Antal skabe: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949532 2
GTIN	4067263107798
Artikelklasse	90N

Beskrivelse**Udførelse:**

Korpus og låger af pladestål, mulighed for montering af hylder i intervaller på 40 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med skydegreb med **stiftcylinderlås**. Komplet med **4 hylder** af forzinket metalplade.

Leveringsomfang:

2× nr. 949531 str. 1950/A.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Greb, placering	midte
Antal hylder	4
Dybde	430 mm
Højde	1950 mm

Datablad

Model	A
Nyttehøjde	1820 mm
Vægt	74 kg
Skabsfronter	Massiv metallåge
Bredde	950 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	80 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	500 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Mappeskab

Tilbehør

Ekstra hylde Type 950	949534 950
-----------------------	------------