


DNMG 1506 12, Type: CA510

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250798 CA510
GTIN	4960664698301
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 1506 12 CA510 Type: CA510

Spånryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 4 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	1,2 mm
Spånryder	PS
Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning