

**KOMET KUB Centron® borekrone, Ø DC m7: 23mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236650 23
GTIN	4047109293519
Artikelklasse	24L

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Processikker til 8 (9)×D.**
- **Centrering med centreringsspids og føringsdele.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Ø føringsdelene er afstemt efter vendeskærsplade med 0,4 mm hjørneradier. Ved gennemgangsboringer kan føringsdelens Ø tilpasses med underlægningsfolie.**

Anvendelse:

- **Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.**
- **Med centrerspids nr. 236655 – 236657.**
- **Med vendeskærsplade nr. 236740 – 237080.**

Passer til:

Basisenhed nr. 236652 – 236654.

Leveringsomfang:

Borekrone inklusive føringsdele (reserveføringsdele nr. 236658).

Kan indstilles fra Ø 65 mm med vendeskærspladeindsatser (vendeskærspladeindsats udvendig +1 mm i Ø).

Teknisk beskrivelse

Centerspids-størrelse	20
-----------------------	----

ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 030204
Skrue til basisenhed	239655 8IP
Vendeplatteskruesæt	239655 6IP (1,01 Nm)
Antal skær Z	1
Basisenheds- størrelse	20
Serie	KUB Centron®
Nominel Ø D	23
til tomme-Ø	29/32 tommer
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

KOMET KUB Centron® centrerspids HSS Type 20	236655 20
KOMET KUB Centron® centrerspids HSS Type 20	236656 20
KOMET® basisenhed Ø DC 20 mm	236654 20
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP	239655 6IP
KOMET KUB Centron® centrerspids hårdmetal Type 20	236657 20
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP	239655 8IP
KOMET® basisenhed Ø DC 20 mm	236653 20
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP1	239655 6IP1

KOMET® basisenhed Ø DC 20 mm

236652 20