

**VNMG 160408, Type: CA4515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251824 CA4515
GTIN	4960664600380
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

VNMG 160408 CA4515 Type: CA4515
Spånryder: STD
Skæredybde a_p : 0,75 - 3 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,7 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 110 - 360 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,75 - 3 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,7 mm/o
Primær anvendelse	K
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 360 m/min
Spånryder	STD
Type	CA4515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning