



DNMG 110408 Sæt med 10 stk., Type: HBX130



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250803 HBX130
GTIN	4045197663535
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 110408 Sæt med 10 stk. HBX130 Type: HBX130
 Spånbryder: MM
 Skæredybde a_p : 1 - 5 mm
 Tilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	MM
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm

Type	HBX130
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Borestang
Serie	Skærholder
Serie	Skærehoved
Serie	eco-QT-/ eco-klemholder
Serie	QuickTurn-klemholder
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110408
Antal skift/skær	4
Vendeplattetilknøytning	neutral