



Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: M12BDD2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070210 M12BDD2
GTIN	4002395002627
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

MILWAUKEE – batteri-bore-skrue-maskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skrue-maskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med **enkelcelleovervågning** og **opladningsindikator**. Robust **metalgearhus** af hensyn til lang levetid. **FIXTEC hurtigspændepatron i metal** med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.

- **Med 4-polet DC-motor med lavt vedligeholdelsesbehov og højt moment.**
- **REDLINK-elektronik – sikker belastningsstyring med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til en lang levetid af akku, motor og gear.**
- **Længde på kun 185 mm.**
- **19 momentindstillinger plus boretrin.**

Fordel:

Meget kompakt – kun 185 mm lang.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 x 12 V / 2,0 Ah lithium-ion-akku, lader, bælteclips, HD-boks.

Bemærk:

Tilhørende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073814, nr. 073815, nr. 073829 und nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Maks. spiralbor-Ø i træ	22 mm
Typisk anvendelse	Medium
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 400 min ⁻¹
Motorkonstruktion	4-polet motor
Maks. moment, hård	30 Nm
Akku-kapacitet	2 Ah
Vægt	1,2 kg
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 10 mm
Maks. omdrejningstal 2. gear	1500 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Producentbetegnelse	M12BDD-202C
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Batterispænding	12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Stål
egnet til materiale	Træ
Produkttype	Bore-/skruemaskine

Tilbehør

Vinkelskruetrækkerforsats Type OSD2	073920 OSD2
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12	073814 MB12

Batterilader Type M1218FC

073840 M1218FC

Vinkelskruetrækkerforsats Type WB1

073920 WB1