

HOLEX®**DNMG 150604 Sæt med 10 stk., Type: HBX020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250806 HBX020
GTIN	4045197663559
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 150604 Sæt med 10 stk. HBX020 Type: HBX020
Spånbryder: PM
Skæredybde a_p : 1 - 5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PM
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min

Type	HBX020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Borestang
Serie	Skærholder
Serie	Skærehoved
Serie	QuickTurn-klemholder
Serie	eco-QT-/ eco-klemholder
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Vendeplattetilknøytning	neutral