

**CCMT 060204, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260192 CA510
GTIN	4960664696451
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 450 m/min
Spånbryder	GK
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning