

**VNMG 160412, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251826 CA6525
GTIN	4960664472178
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

VNMG 160412 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: MS

Skæredybde a_p : 0,75 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Spånbryder	MS
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Skæredybde a_p	0,75 - 2,5 mm
Type	CA6525

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning