

**CC.T 09T304, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260196 CA510
GTIN	4960664696505
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 09T304 CA510 Type: CA510

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 140 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	GK
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 450 m/min
Primær anvendelse	P

Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning