

HOLEX®**VNMG 160404 Sæt med 10 stk., Type: HBX020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251832 HBX020
GTIN	4045197665119
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

VNMG 160404 Sæt med 10 stk. HBX020 Type: HBX020
Spånbrøder: PM
Skæredybde a_p : 0,75 - 3,5 mm
Tilspænding f : 0,08 - 0,45 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	PM
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	0,75 - 3,5 mm
Tilspænding f	0,08 - 0,45 mm/o

Type	HBX020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	eco-skærholdere
Serie	Skærholder
Serie	Skærehoved
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Antal skift/skær	4
Vendeplattetilknýtning	neutral