

HOLEX®**VNMG 160404 Sæt med 10 stk., Type: HBX130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251832 HBX130
GTIN	4045197665133
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

VNMG 160404 Sæt med 10 stk. HBX130 Type: HBX130
Spånbryder: MM
Skæredybde a_p : 0,75 - 4 mm
Tilspænding f : 0,08 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,75 - 4 mm
Spånbryder	MM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,08 - 0,35 mm/o
Primær anvendelse	M

Type	HBX130
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	eco-skærholdere
Serie	Skærholder
Serie	Skærehoved
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Antal skift/skær	4
Vendeplattetilknøtning	neutral