

Garant**Mikro-uddrejningsystem Digital Ø 0,3 - 19,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237498
GTIN	4045197816443
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i Ø.

Digitale uddrejningshoveder med **ekstra, præcis aflæsningsmulighed** på **0,001 mm i Ø** via **digital displayenhed nr. 237601** (bestilles separat).

Ø-indstilling med meget lavt vendespillerum takket være direkte målesystem.

Anvendelse:

Med skæreforsats nr. 237621, adapter nr. 237624 og skæreplatte nr. 237625.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	32 mm
Skaft-Ø D ₂	16 mm
Ø D ₃	7 mm
Udv. Ø D ₁	32 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

