

Garant**Digitalt finspindelsæt med spindelhoved Ø 9,75 – 88,1 mm, Tilslutning: BT40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237567 BT40
GTIN	4045197816733
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **digitalt spindelhoved** nr. 237568, , **digital displayenhed** nr. 237601, borestænger og tilbehør i kuffert.

Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i Ø.

Med ekstra, præcis aflæsningsmulighed på 0,001 mm i Ø.

Ø-indstilling med meget lavt vendespillerum takket være direkte målesystem.

Til Ø 9,75 – 88,1 mm

Anvendelse:

Til udboringsstål med skaft-Ø 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplatter af typen **CC..0602..**

Leveringsomfang:

1 spindelhoved: Nr. 237568 BT40

1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 vendeplatteholder til bro: Nr. 237564 06

1 vendeplatte: Nr. 260052 str. CU7010 (CCMT 060204)

1 digital displayenhed: Nr. 237601

Reservedel:

Vendeplatteskrue nr. 219830.

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

Indvendig køling: ja

Teknisk beskrivelse

Tilslutning	BT40
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

Borestang	237632
Justerbar borestang	237640
Borestang	237630
Borestang	237636
Vendeplatteholdere til broer	237565
Borestang	237634
Justerbar borestang	237642
CC.T 060204 Type CU7010	260052 CU7010
Spindelhoved Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning BT40	237568 BT40
Displayenhed digital	237601
Sæt uden holder Ø 9,75 – 88,1 mm	237599