

**VNMG 160408, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251824 CA6525
GTIN	4960664472161
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

VNMG 160408 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: MS

Skæredybde  $a_p$ : 0,75 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,75 - 2,5 mm
Spånbryder	MS
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,35 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Primær anvendelse	M

Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning