

**Garant****CC.T 09T304, Type: HU7310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260150 HU7310
GTIN	4045197668059
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Spånryder	AM
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Primær anvendelse	N
Tilspænding $f$	0,05 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning