

**Garant****CC.T 120408, Type: HU7310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260160 HU7310
GTIN	4045197668554
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

### Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	AM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,05 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning