

**Garant****CC.T 09T308, Type: HB7310**

## Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260152 HB7310 |
| GTIN                | 4045197668196 |
| Artikelklasse       | 21G           |

## Beskrivelse

### Teknisk beskrivelse

|  |                  |
|--|------------------|
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 350 - 600 m/min  |
| Skærebetingelse                          | kontinuerlig     |
| Primær anvendelse                        | N                |
| Spånbryder                               | AM               |
| Tilspænding $f$                          | 0,05 - 0,5 mm/o  |
| Hjørneradius                             | 0,8 mm           |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,1 - 4 mm       |
| Type                                     | HB7310           |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Sletbearbejdning |
| Skæremateriale                           | HM               |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T308                   |
| Antal skift/skær           | 2                             |
| Tolerance                  | G                             |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |