

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251009 25/16
GTIN	4045197650689
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	CKJNR/L 2525M16
Spændejern	259038 17
Skaftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	32 mm
Underlægsplade	259031 6
Fjedersæt	259044 3
Fjeder	259046 3
passende vendeskærsplatter	KNUX 1604.. R/L
Plattestørrelse	16 mm
Skrue til klo	259021 3
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Spændejern Type 17	259038 17
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 4 mm	674242 4
Fjedersæt10 dele Type 3	259044 3
Skrue til spændejern Type 3	259021 3
Fjeder Type 3	259046 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Underlagsplatte Type 6	259031 6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600