

**Garant****CC.T 120408, Type: HB7310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260160 HB7310
GTIN	4045197668530
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,05 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,1 - 4 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbrøder	AM
Primær anvendelse	N
Type	HB7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning