

**DNMG 1506 12, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250798 CA6525
GTIN	4960664471751
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 1506 12 CA6525 Type: CA6525
Spånryder: MS
Skæredybde a_p : 0,7 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånryder	MS
Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde a_p	0,7 - 4 mm
Type	CA6525

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning