

**DNMG 1506 12, Type: CA4515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250798 CA4515
GTIN	4960664600656
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 1506 12 CA4515 Type: CA4515

Spånbryder: STD

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,7 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 110 - 360 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	K
Tilspænding f	0,05 - 0,7 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Spånbryder	STD
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 360 m/min
Type	CA4515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning