


**KNUX 160405R Sæt med 10 dele, Type: HBX020**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251090 HBX020
GTIN	4045197663993
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

KNUX 160405R Sæt med 10 dele HBX020 Type: HBX020

Spånbryder: PG

Spånbryder: 3,2 mm

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 6 mm

Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	PG
Hjørneradius	0,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde $a_p$	1 - 6 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,2 - 0,7 mm/o
Spånbryder	3,2 mm
Type	HBX020
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160405R
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning