



KNUX 160405L Sæt med 10 dele, Type: HBX130



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251052 HBX130
GTIN	4045197663818
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

KNUX 160405L Sæt med 10 dele HBX130 Type: HBX130

Spånbryder: MM

Spånbryder: 2,2 mm

Skæredybde a_p : 1 - 5 mm

Tilspænding f : 0,2 - 0,7 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	MM
Spånbryder	2,2 mm
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,5 mm
Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,7 mm/o
Type	HBX130
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160405L
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning