

**KOMET® basisenhed, 4×D, Ø DC: 46mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236653 46
GTIN	4047109095915
Artikelklasse	24K

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Processikker op til 4×D.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Skaftudførelse ABS.**

Anvendelse:

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

Bemærk:

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Passer til borekrone	46 - 54 mm
ABS® skaft-Ø D _s	80 mm
Basisenheds-Ø d ₁	44,5 mm
Samlet længde L _{i alt}	280 mm
Nyttelængde L ₁	215 mm
Nominel Ø D	46
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

