



KNUX 160405L Sæt med 10 dele, Type: HBX020



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251092 HBX020
GTIN	4045197664037
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

KNUX 160405L Sæt med 10 dele HBX020 Type: HBX020

Spånbryder: PG

Spånbryder: 3,2 mm

Skæredybde a_p : 1 - 6 mm

Tilspænding f : 0,2 - 0,7 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding f	0,2 - 0,7 mm/o
Spånbryder	PG
Skæredybde a_p	1 - 6 mm
Hjørneradius	0,5 mm
Spånbryder	3,2 mm
Primær anvendelse	P
Type	HBX020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160405L
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning