

**KOMET® basisenhed, 4×D, Ø DC: 55mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236653 55
GTIN	4047109095922
Artikelklasse	24K

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Processikker op til 4×D.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Skaftudførelse ABS.**

Anvendelse:

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

Bemærk:

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Basisenheds-Ø d_1	53,5 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	325 mm
Nyttelængde L_1	260 mm
Passer til borekrone	55 - 64 mm
ABS® skaft-Ø D_s	80 mm
Nominel Ø D	55
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

