

**KOMET KUB Centron® borekrone, Ø DC m7: 70mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236650 70
GTIN	4047109095335
Artikelklasse	24L

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Processikker til 8 (9)×D.**
- **Centrering med centreringsspids og føringsdele.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Ø føringsdelene er afstemt efter vendeskærsplatte med 0,4 mm hjørneradier. Ved gennemgangsboringer kan føringsdelens Ø tilpasses med underlægningsfolie.**

**Anvendelse:**

- **Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.**
- **Med centrerspids nr. 236655 – 236657.**
- **Med vendeskærsplatte nr. 236740 – 237080.**

**Passer til:**

Basisenhed nr. 236652 – 236654.

**Leveringsomfang:**

Borekrone inklusive føringsdele (reserveføringsdele nr. 236658).

Kan indstilles fra Ø 65 mm med vendeskærsplatteindsatser (vendeskærsplatteindsats udvendig +1 mm i Ø).

**Teknisk beskrivelse**

Basisenheds- størrelse	65
------------------------	----

ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 05T304
Vendeplatteskruesæt	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Centerspids-størrelse	65
Skrue til basisenhed	239655 20IP3
Antal skær Z	1
Serie	KUB Centron®
Nominel Ø D	70
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

KOMET KUB Centron® centerspids HSS Type 65	236655 65
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP2	239655 8IP2
KOMET KUB Centron® centerspids HSS Type 65	236656 65
KOMET® basisenhed Ø DC 65 mm	236653 65
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP3	239655 20IP3
KOMET® basisenhed Ø DC 65 mm	236652 65
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
KOMET® basisenhed Ø DC 65 mm	236654 65