

**KOMET KUB Centron® Powerline borekrone, Ø DC m7: 26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236651 26
GTIN	4047109226999
Artikelklasse	24L

Beskrivelse**Udførelse:**

Borespidsen fører værktøjet præcist ind i boreakslen og sikrer dermed rethed og højeste processikkerhed, stabilitet ned til boreddybder på maks. 9×D.

Mulighed for forboring på plane, lige flader uden pilotboring.

Borekrone uden føringsdele og indstilling af disse.

Anvendelse:

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

Med centrerspids nr. 236659.

Med vendeskærsplatter nr. 236520 – 236576.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Centrerspids-størrelse	30
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Antal skær Z	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 07T308
Basisenheds- størrelse	26
Skrue til basisenhed	239653 8IP9

Serie	KUB Centron®
Nominel Ø D	26
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Bundhulsboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP9	239653 8IP9
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1	239652 8IP1
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP