


**KOMET KUB Centron® borekrone, Ø DC m7: 78mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236650 78
GTIN	4047109095410
Artikelklasse	24L

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Processikker til 8 (9)×D.
- Centrering med centreringsspids og føringsdele.
- Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.
- Ø føringsdelene er afstemt efter vendeskærsplade med 0,4 mm hjørneradier. Ved gennemgangsboringer kan føringsdelens Ø tilpasses med underlægningsfolie.

**Anvendelse:**

- Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.
- Med centrerspids nr. 236655 – 236657.
- Med vendeskærsplade nr. 236740 – 237080.

**Passer til:**

Basisenhed nr. 236652 – 236654.

**Leveringsomfang:**

Borekrone inklusive føringsdele (reserveføringsdele nr. 236658).

Kan indstilles fra Ø 65 mm med vendeskærspladeindsatser (vendeskærspladeindsats udvendig +1 mm i Ø).

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplade	WOEX 05T304
---------------------------	-------------

Centrerspids-størrelse	65
Antal skær Z	1
Skrue til basisenhed	239655 20IP3
Vendeplatteskruesæt	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Basisenheds- størrelse	72
Serie	KUB Centron®
Nominel Ø D	78
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

KOMET® basisenhed Ø DC 72 mm	236653 72
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP2	239655 8IP2
KOMET® basisenhed Ø DC 72 mm	236652 72
KOMET KUB Centron® centrerspids HSS Type 65	236655 65
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP3	239655 20IP3
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET KUB Centron® centrerspids HSS Type 65	236656 65
KOMET® basisenhed Ø DC 72 mm	236654 72
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP